

2. BEGYND AT SY
2. BÖRJA ATT SY
2. START OG SY
2. OMPELUN

REFERENCE TABEL MED STINGLÆNGDE OG BREDDE
 ÖVERSIKTSTABELL FÖR STYGNLÄNGD OCH BREDD
 ÖVERSIKT OVER ULIKE SØMMER SIN LÆNGDE OG BREDDE
 TIKIN PITUUDEN JA OMMELLEVEYDEN TAULUKKO

SØM SØM SØM SØM OMMEL	MØNSTERNUMMER MØNSTER nr. MØNSTER-nr Ommel nro			NÅLE POSITION NÄIÄGE NÄLPOSIJON NEULAN ASEMA		LÆNGDE LÄNGD (mm) LENGDE PITUUS (mm)	
	100 stitch model	80 stitch model	60 stitch model	AUTO AUTO AUTO AUTO	MANUEL MANUELL MANUELL MANUAALINEN	AUTO AUTO AUTO AUTO	MANUEL MANUELL MANUELL MANUAALINEN
	00	00	00	CENTRERET MITT MIDTEN KESKELLÄ	VENSTRE - HØJRE VÄNSTER-HÖGER VENSTRE - HÖYRE VASEMMALLA-OIKEALLA	2.5	0.5 - 4.5
	01	01	01		—	2.5	1.5 - 2.5
	02	02	02			2.5	2.0 - 4.0

SØM / SØM SØM / OMMEL	MØNSTERNUMMER MØNSTER nr. MØNSTER-nr Ommel nro			NÅLE POSITION NÄIÄGE NÄLPOSIJON NEULAN ASEMA		LÆNGDE LÄNGD (mm) LENGDE PITUUS (mm)		SØM / SØM SØM / STITCH	MØNSTERNUMMER MØNSTER nr. MØNSTER-nr Ommel nro			NÅLE POSITION NÄIÄGE NÄLPOSIJON NEULAN ASEMA		LÆNGDE LÄNGD (mm) LENGDE PITUUS (mm)	
	100 stitch model	80 stitch model	60 stitch model	AUTO AUTO AUTO AUTO	MANUEL MANUELL MANUELL MANUAALINEN	AUTO AUTO AUTO AUTO	MANUEL MANUELL MANUELL MANUAALINEN		100 stitch model	80 stitch model	60 stitch model	AUTO AUTO AUTO AUTO	MANUEL MANUELL MANUELL MANUAALINEN	AUTO AUTO AUTO AUTO	MANUEL MANUELL MANUELL MANUAALINEN
	03	—	—	—	—	2.0	2.0-4.0		10	07	07	3.0	1.0 - 6.0	2.0	1.0 - 3.0
	04	03	03	5.0	0 - 6.0	2.0	0.5 - 3.0		11	08	08	3.0	1.0 - 6.0	2.0	1.0 - 3.0
	05	—	—	5.0	0 - 6.0	2.0	0.5 - 3.0		12	09	09	6.0	3, 4, 5, 6	2.0	1.5 - 2.5
	06	—	—	5.0	0 - 6.0	2.0	0.5 - 3.0		13	10	10	3.5	3.5 - 6.5	2.5	1.5 - 2.5
	07	04	04	3.0	2, 3, 4, 5, 6	2.0	1.0 - 3.0		14	11	11	3.5	3.5 - 6.5	2.5	1.5 - 2.5
	08	05	05	3.0	2, 3, 4, 5, 6	2.0	1.0 - 3.0		15	12	12	6.0	3, 4, 5, 6	2.0	1.0 - 2.5
	09	06	06	6.0	2.5, 3, 4, 5, 6	1.5	0 - 2.5		16	13	13	5.0	2.0 - 6.0	2.5	1.5 - 2.5

SØM / SÖM SØM / ÖMMEL	MØNSTERNUMMER MØNSTER nr. MØNSTER-nr Ommel nro			NÅLE POSITION NÄIÄGE NÄLPOSIJON NEULAN ASEMA		LÆNGDE LÄNGD (mm) LENGDE PITUUS (mm)		SØM / SÖM SØM / ÖMMEL	MØNSTERNUMMER MØNSTER nr. MØNSTER-nr Ommel nro			NÅLE POSITION NÄIÄGE NÄLPOSIJON NEULAN ASEMA		LÆNGDE LÄNGD (mm) LENGDE PITUUS (mm)	
	100 stitch model	80 stitch model	60 stitch model	AUTO AUTO AUTO	MANUEL MANUELL MANUAAL INEN	AUTO AUTO AUTO	MANUEL MANUELL MANUAAL INEN		100 stitch model	80 stitch model	60 stitch model	AUTO AUTO AUTO	MANUEL MANUELL MANUAAL INEN	AUTO AUTO AUTO	MANUEL MANUELL MANUAAL INEN
	17	14	14	3.5	3.5 - 6.5	2.5	1.5 - 2.5		32	28	28	5.0	3.5, 5, 6	2.5	1.3 - 2.5
	18	15	15	6.0	3, 4, 5, 6	2.0	1.5 - 2.5		33	—	—	5.0	3, 4, 5, 6	1.8	1.5 - 2.5
	19	16	16	3.0	2.0 - 3.0, 4, 5, 6	2.5	1.5 - 2.5		34	29	29	1.0	1.0	2.5	1.5 - 3.0
	20	17	17	3.5	1.0 - 6.5	2.5	1.5 - 2.5		35	30	30	6.0	3, 4, 5, 6	1.5	0.5 - 1.5
	21	18	18	3.0	1.0 - 6.5	2.5	1.5 - 2.5		36	31	31	5.0	3.5 - 6.0	2.5	1.5 - 2.5
	22	19	19	3.0	1.0 - 6.5	2.5	1.5 - 2.5		37	32	—	5.0	3.0 - 6.5	2.5	1.5 - 2.5
	23	20	20	3.5	1.0 - 6.5	2.5	1.5 - 2.5		38	33	—	5.0	1.0 - 6.0	2.5	0.8 - 2.5
	24	21	21	3.5	1.0 - 6.5	2.5	1.5 - 2.5		39	34	32	—	—	—	—
	25	22	22	3.5	1.0 - 6.0	2.0	0.8 - 2.5		40	—	—	6.0	3.5 - 6.0	0.8	0.5 - 1.5
	26	23	23	3.5	1.0 - 6.0	2.0	0.8 - 2.5		41	—	—	6.0	3.5 - 6.0	0.8	0.5 - 1.5
	27	24	24	5.0	1.0 - 3.0, 4, 5, 6	2.0	1.0 - 2.5		42	35	33	6.0	3.5 - 6.0	0.5	0.5 - 1.5
	28	25	25	5.0	1.0 - 3.0, 4, 5, 6	2.0	1.0 - 2.5		43	36	—	6.0	3.5 - 6.0	0.5	0.5 - 1.5
	29	26	26	5.0	3.5 - 6.0	2.5	1.5 - 2.5		44	37	—	6.0	3.5, 5, 6	0.5	0.5 - 1.5
	30	27	27	4.0	2, 4, 6	2.5	1.0 - 2.5		45	38	34	6.0	3.5, 5, 6	0.5	0.5 - 1.5
	31	—	—	5.0	2.0 - 6.0	2.5	1.0 - 2.5		46	39	35	6.0	3.5, 5, 6	0.5	0.5 - 1.5

*Varied / Variées / Variado / Vaihtelee

SØM / SØM / ØMMEL	MØNSTERNUMMER			NÅLE POSITION		LÆNGDE		SØM / SØM / ØMMEL	MØNSTERNUMMER			NÅLE POSITION		LÆNGDE	
	MØNSTER nr.			NÅLIÄGE		LÄNGD (mm)			MØNSTER nr.			NÅLIÄGE		LÄNGD (mm)	
	MØNSTER-nr			NÄLPOSISJON		LENGDE			MØNSTER-nr			NÄLPOSISJON		LENGDE	
	Ømmel nro			NEULAN ASEMA		PITUUS (mm)			Ømmel nro			NEULAN ASEMA		LENGTE	
	100 stitch model	80 stitch model	60 stitch model	AUTO AUTO AUTO	MANUELL MANUELL MANUAAL INEN	AUTO AUTO AUTO	MANUELL MANUELL MANUAAL INEN		100 stitch model	80 stitch model	60 stitch model	AUTO AUTO AUTO	MANUELL MANUELL MANUAAL INEN	AUTO AUTO AUTO	MANUELL MANUELL MANUAAL INEN
	47	40	—	6.0	3.5, 5, 6	0.5	0.5 - 1.5		62	—	—	3.5	2.0 - 6.0	0.5	0.5, 0.8
	48	41	36	6.0	3.5, 5, 6	0.5	0.5 - 1.5		63	—	—	6.0	3.5, 6.0	0.8	0.8 - 1.5
	49	42	—	6.0	3.5, 5, 6	0.5	0.5 - 1.5		64	53	—	6.0	3.5, 6.0	0.8	0.8 - 1.5
	50	43	37	6.5	3.0 - 6.5	0.5	0.5 - 1.5		65	—	—	6.5	3.5 - 6.5	2.5	1.5 - 2.5
	51	44	38	6.0	3.0 - 6.0	0.5	0.5 - 1.5		66	—	—	6.5	3.5 - 6.5	2.5	1.5 - 2.5
	52	45	39	6.0	3.0 - 6.0	0.5	0.5 - 1.5		67	55	—	5.0	2.0 - 6.5	0.5	0.5
	53	—	—	6.0	3.0 - 6.0	0.5	0.5 - 1.5		68	56	46	6.0	3.5, 6.0	2.0	1.5 - 2.5
	54	54	40	6.0	3.0 - 6.0	0.5	0.5 - 1.5		69	57	47	6.0	3.5 - 6.0	2.5	1.5 - 2.5
	55	46	—	5.0	3.5 - 6.0	0.5	0.5 - 1.5		70	58	48	6.0	3.5, 6.0	1.8	0.8 - 2.5
	56	47	41	6.0	3.0 - 6.0	0.5	0.5 - 3.0		71	59	49	6.0	3.5 - 6.0	1.3	0.8 - 4.0
	57	48	—	6.0	3.0 - 6.0	0.5	0.5 - 3.0		72	60	—	6.0	3.5 - 6.0	1.3	0.8 - 4.0
	58	49	42	6.5	3.5 - 6.5	0.5	0.5 - 2.5		73	61	50	6.0	3.5 - 6.0	1.8	1.0 - 4.0
	59	50	43	6.0	3.5 - 6.0	0.5	0.5 - 1.5		74	—	—	6.0	3.5 - 6.0	1.8	1.0 - 4.0
	60	51	44	6.0	3.0 - 6.0	0.5	0.5 - 1.5		75	62	51	6.0	3.0 - 6.0	2.5	1.0 - 2.5
	61	52	45	6.0	3, 4.5, 6	0.5	0.5 - 1.3		76	63	—	6.0	3.0 - 6.0	2.5	1.0 - 2.5

*Varied / Variées / Variado / Vaihtelee

SØM / SØM / ØMMEL	MØNSTERNUMMER			NÅLE POSITION		LÆNGDE		SØM / SØM / ØMMEL	MØNSTERNUMMER			NÅLE POSITION		LÆNGDE	
	MØNSTER nr.			NÅLE		LÅNGD (mm)			MØNSTER nr.			NÅLE		LÅNGD (mm)	
	MØNSTER-nr			NÅLPOSISJON		LENGDE			MØNSTER-nr			NÅLPOSISJON		LENGDE	
	Ommel nro			NEULAN ASEMA		PITUUS (mm)			Ommel nro			NEULAN ASEMA		PITUUS (mm)	
	100 stitch model	80 stitch model	60 stitch model	AUTO AUTO AUTO AUTO	MANUEL MANUELL MANUAAL INEN	AUTO AUTO AUTO AUTO	MANUEL MANUELL MANUAAL INEN		100 stitch model	80 stitch model	60 stitch model	AUTO AUTO AUTO AUTO	MANUEL MANUELL MANUAAL INEN	AUTO AUTO AUTO AUTO	MANUEL MANUELL MANUAAL INEN
	77	64	—	4.5	3, 4.5, 6	2.5	1.5 - 2.5		89	72	—	5.0	2.0 - 6.0	1.5	0.5 - 2.0
	78	—	—	4.5	3, 4.5, 6	2.5	1.5 - 2.5		90	73	55	3.0	2.0 - 4.5	—	—
	79	65	52	4.5	3, 4.5, 6	2.5	1.5 - 2.5		91	—	—	6.0	6.0	0.5	0.5, 0.8
	80	—	—	4.5	3, 4.5, 6	2.5	1.5 - 2.5		92	—	—	—	—	—	—
	81	66	53	5.0	3.5 - 6.0	2.5	1.5 - 2.5		93	—	—	6.0	6.0	0.5	0.5, 0.8
	82	67	—	5.0	3.5 - 6.0	2.5	1.5 - 2.5		94	74	56	5.5	5.5	0.5	0.5, 0.8
	83	68	—	5.0	3.0 - 6.5	2.5	1.5 - 2.5		95	75	57	3.5	3.5	0.5	0.5, 0.8
	84	—	—	5.0	3.0 - 6.5	2.5	1.5 - 2.5		96	76	58	5.5	5.5	0.5	0.5, 0.8
	85	69	54	5.0	3.0 - 6.0	2.0	1.0 - 2.5		97	77	59	3.5	3.5	0.5	0.5, 0.8
	86	67	—	5.0	3.5 - 6.5	2.5	1.5 - 2.5		98	78	—	5.5	5.5	0.5	0.5, 0.8
	87	—	—	4.5	3, 4.5, 6	2.5	1.5 - 2.5		99	79	—	3.5	3.5	0.5	0.5, 0.8
	88	71	—	5.0	3.0 - 6.0	2.5	1.5 - 2.5								

REFERENCETABEL OVER MØNSTERNUMRE

REFERANSEVEILEDNING FOR MØNSTERNUMMER

REFERENSGUIDE FÖR MÖNSTERNUMMER

OMMELNUMEROTAULUKKO

Model med 60 sømme
 60-stingmodell
 60-stygnsmodell
 60 ompeleen malli

00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59

Model med 80 sømme
 80-stingmodell
 80-stygnsmodell
 80 ompeleen malli

00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79

Model med 100 sømme
 100-stingmodell
 100-stygnsmodell
 100 ompeleen malli

